

ICU CLOM Cam-S – 4G/LTE Wildkamera mit App-Steuerung und Videoabruf

Die ICU CLOM Cam-S ermöglicht moderne Revierüberwachung mit Bild- und Videoübertragung direkt auf das Smartphone. Dank integrierter 4G/LTE-Technologie und praktischer App-Anbindung bleiben Sie jederzeit mit Ihrem Revier verbunden – egal, wo Sie sich gerade befinden.

Neben hochauflösenden Bildern bietet die Wildkamera die Möglichkeit, aufgezeichnete Videos bequem per App anzufordern. Sobald sich die Kamera erneut verbindet, wird das gewünschte Video automatisch übertragen. Per Push-Benachrichtigung informiert die ICU-App sofort über die Verfügbarkeit des Videos.

Die integrierte eSIM ermöglicht eine unkomplizierte Nutzung ohne zusätzlichen SIM-Kartenwechsel. Das eingebaute 2,4-Zoll-Farbdisplay erleichtert die Bedienung direkt an der Kamera. Zusätzlich kann die GPS-Position der Kamera bequem per App abgefragt werden.

Mit einer Blitzreichweite von bis zu 40 Metern und einer Laufzeit von bis zu fünf Monaten eignet sich die ICU CLOM Cam-S ideal für Jagd, Revierüberwachung und Wildbeobachtung – auch in abgelegenen Gebieten.

Produkteigenschaften:

- 4G/LTE Wildkamera mit integrierter eSIM
- Videoabruf direkt per App möglich
- Push-Benachrichtigung bei verfügbarem Video
- GPS-Positionsabfrage über die App
- Integriertes 2,4-Zoll-Farbdisplay
- Bis zu 40 m Blitzreichweite
- Lange Laufzeit von bis zu 5 Monaten
- Ideal für Revierüberwachung und Wildbeobachtung
- Einfache Verbindung mit der ICU-App

Technische Details:

- 62° LINSE: Das 62°-Normalwinkel-Kameraobjektiv liefert nähere und detailliertere Informationen, sowohl für die Stand- als auch für die Bewegungsbilder.
- VIDEOÜBERTRAGUNG: Fordern Sie aufgezeichnete Videos von einzelnen Netzwerkkameras über die ICU CLOM App an.
- TAG- UND NACHTBILDER: Automatische Anpassung an Lichtverhältnisse: Erfasst Farbbilder bei Tag und Infrarotbilder bei Dunkelheit.
- STABILE DATENÜBERTRAGUNG: Mit integrierter eSIM für mehr Datensicherheit, Stabilität und besserer Datenübertragung.
- 0,1 SEK. AUSLÖSEZEIT: Leere Bilder, die durch zu spätes Auslösen des Sensors entstehen, gehören endlich der Vergangenheit an. Dies ist der schnellste Auslöser auf dem Markt.
- WETTERBESTÄNDIGKEIT: Die Anti-Beschlag-Linse ermöglicht klare Bilder zu allen Jahreszeiten. Bei -25°C bis 60°C. Wasser- und staubdicht. Robust.
- 256GB SD-KARTE: Die ICU CLOM Cam5 wird mit 16 GB SD-Speicherkarte geliefert, unterstützt aber SDHC mit bis zu 265 GB.
- ERPROBTE SOFTWARE: Innovative, sichere Chiptechnologie ermöglicht superschnelle Verarbeitung der Daten.
- 4G, 3G & 2G EMPFANG: Die Nutzung verschiedener Netzgenerationen ermöglicht es, die Signalstärke je nach Standort zu optimieren.
- 40m IR-AUSLEUCHTUNG: 40 Meter unsichtbare Infrarot-Beleuchtung mit 52 Schwarzlicht-LEDs (940 nm) für 30% stärkere Ausleuchtung.
- DIGITAL CAMOUFLAGE: Bessere Tarnung und geringere Sichtbarkeit in einer Vielzahl von Umgebungen und Landschaften.
- STABILE DATENÜBERTRAGUNG: Mit integrierter eSIM für mehr Datensicherheit, Stabilität und besserer Datenübertragung.
- ERPROBTE SOFTWARE: Innovative, sichere Chiptechnologie ermöglicht superschnelle Verarbeitung der Daten.
- Flexible Stromversorgung: Standardlaufzeit mit AA-Batterien. Verlängerte Laufzeit (2-3 Monate) durch Verwendung von ICU CLOM CellPower 18650 Lithium-Ionen-Akkus.
- Durch das ICU CLOM PowerPack, unseren externen wiederaufladbaren Super-Li-Ion-Akku, wird die Laufzeit um bis zu 6 Monate verlängert.
- Unendliche Laufzeit(∞) mit dem ICU CLOM SolarCell 5,2-Watt-Solarpanel.
- Weltweite Netzabdeckung: Anbindung an Premium Mobilfunk-Provider in vielen Ländern der Welt.
- Länderübergreifende Konnektivität - Kameras funktionieren in verschiedenen Ländern der Welt.
- Alle von den ICU CLOM verwendeten Mobilfunknetze werden von weltweit anerkannten, renommierten Mobilfunkanbietern bereitgestellt.
- Mobilfunk: 4G/LTE CLOM
- ESIM integriert
- Speicher: 16 GB SD-Karte inklusive
- SDHC-Unterstützung
- Display: 2,4" Farbdisplay
- Blitzreichweite: bis 40 m
- Laufzeit: bis zu 5 Monate

Ausstattung:

- Laden Sie die ICU CLOM App auf Ihr Smartphone herunter.

- Registrieren Sie ein ICU CLOM Konto über die ICU CLOM App.
- Scannen Sie den QR-Code, um die ICU CLOM Netzwerkkamera und ICU CLOM App zu verbinden